

**WNMG 080416, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080416 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	PS
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080416
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage