

**Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés, Largeur embout (b): 3mm****Données de commande**

N° commande	663301 3
GTIN	4062406059675
Classe d'article	62F

Description**Exécution:**

Manche et lame **100 % isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie. Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié. A partir de la réf. 5,5 = le Ø extérieur de l'isolation est identique à la largeur de l'embout (avantageux lors de travaux dans des endroits confinés). Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l'isolation correspond à un nombre multiple de la tension d'essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V. Une excellente durée de vie pour les tournevis d'électricien est garantie lorsqu'ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d'éviter un endommagement de la fente de la vis.

Description technique

Epaisseur embout (a)	0,5 mm
Largeur embout (b)	3 mm
Longueur totale	187 mm
Longueur lame	100 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201

Profil d'entraînement

Tournevis pour vis à fente

Type de produit

Tournevis