


**DNMG 150604, Nuance: PR005S**

**Données de commande**

N° commande	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150604 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 30 - 90 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	MQ
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	30 - 90 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Application principale	S

Nuance	PR005S
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage