

**DNMG 150608, Nuance: PR015S****Données de commande**

N° commande	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 PR015S Nuance: PR015S
Brise-copeaux: MQ
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Application principale	S
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min

Nuance	PR015S
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	MQ
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage