

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/2-20****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130031 1.1/2-20 |
| GTIN             | 4062406038151   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 38,1 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 36,89 mm

**Description technique**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nombre de goujures | 4        |
| Filetage Ø         | 38,1 mm  |
| Pas de filetage    | 1,27 mm  |
| Norme              | DIN 376  |
| Filets au pouce    | 20       |
| Longueur totale L  | 200 mm   |
| Ø perçage          | 36,89 mm |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Carré corps □                      | 24 mm                                      |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 32 mm                                      |
| Profondeur de filetage             | 76,2 mm                                    |
| Nombre de dents Z                  | 4  |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 1.1/2-20 UN LH                             |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |