


SNMG 120408, Nuance: PR015S

Données de commande

N° commande	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 PR015S Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: PR015S
 Brise-copeaux: MQ
 Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,18 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Application principale	S
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR015S
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min

Brise-copeaux	MQ
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage