

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.11/16-20****Données de commande**

N° commande	130030 1.11/16-20
GTIN	4062406036126
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 42,862 mm  
Longueur totale L: 220 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
Carré corps □: 29 mm  
Ø perçage: 41,68 mm

**Description technique**

Filetage Ø	42,862 mm
Filets au pouce	20
Carré corps □	29 mm
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	220 mm
Profondeur de filetage	85,72 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm

Type d'outils	HSS E
Ø perçage	41,68 mm
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,27 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.11/16-20 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud