

**TNMG 160408, Nuance: PR015S****Données de commande**

N° commande	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Classe d'article	25E

Description

TNMG 160408 PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: MU

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,18 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nuance	PR015S
Prof. coupe a_p	0,5 - 3,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	S

Classement finition/ébauche	Ebauche
Brise-copeaux	MU
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage