

Garant**Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 16/M5****Données de commande**

N° commande	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Classe d'article	21Q

Description**Exécution:****Exécution très étroite** pour le fraisage de filets.**Remarque(s):**La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Ø alésage min. D: 14 - 22 mm

Taille de filetage M: M5 mm

Pour type de plaque: P16

Ø int. d_1 : 9,5 mmProfondeur coupe max. S_{max} : 6,5 mmLongueur de col L_1 : 15 mm**Description technique**

Profondeur de filetage	15 mm
Longueur de col L_1	15 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	6,5 mm
Ø int. d_1	9,5 mm
Taille de filetage M	M5 mm

Type de queue	avec filetage
Longueur totale L _{tot}	18,5 mm
Arrosage interne	oui
Pour type de plaque	P16
Ø alésage min. D	14 - 22 mm
Jeu de vis de serrage	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Matériau fraise	avec filetage Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire