

Garant GRIDLINE

Tiroir, 75 kg, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 930533 50 |
| GTIN | 4062406063894 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×24G 930525.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--|-------|
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Poids | 8 kg |
| Hauteur utile | 25 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Hauteur frontale | 50 mm |
| Profondeur utile en G | 20 |
| Largeur utile en G | 20 |

| | |
|---|--|
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils |
| Profondeur utile | 500 mm |
| Largeur utile | 500 mm |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 20×20G |
| Type de produit | Tiroir |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20 | 951032 20 |
| Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Jeux d'étiquettes10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20 | 951030 20 |