

Garant GRIDLINE

Tiroir, 200 kg, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 250mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931045 250 |
| GTIN | 4062406064761 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×28G 931035.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|--|----------|
| Hauteur frontale | 250 mm |
| Poids | 17 kg |
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |

| | |
|---|--|
| Surface utile de tiroir en G | 20×24 |
| Hauteur utile | 225 mm |
| Largeur utile en G | 20 |
| Profondeur utile en G | 24 |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils |
| Profondeur utile | 600 mm |
| Largeur utile | 500 mm |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non |
| Épaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 20×24G |
| Type de produit | Tiroir |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Jeux d'étiquettes 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20 | 951030 20 |
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces Largeur utile de tiroir en G 20 | 951032 20 |