

**Alésoir de chaudronnier, non revêtu, Ø nom. DC k11: 30mm****Données de commande**

N° commande	162800 30
GTIN	4062406065119
Classe d'article	120

Description**Exécution:**

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le Ø nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Description technique

Longueur de col L_1	212 mm
Ø nom. D_c	30 mm
Longueur totale L	311 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,3 mm/tr
Nombre de dents Z	5
Longueur de coupe L_c	195 mm
Taille cône morse CM	3
Ø sur entrée	22,2 mm
Tolérance Ø nominal	k11

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 311
Angle d'hélice	25 degré
Arrosage interne	non
Queue	Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	adaptée	20 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		