

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.7/16-8**

**Données de commande**

N° commande	130030 1.7/16-8
GTIN	4062406035891
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 8  
 Filetage Ø: 36,512 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Carré corps □: 22 mm  
 Ø perçage: 33,5 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	8
Pas de filetage	3,175 mm
Ø perçage	33,5 mm
Filetage Ø	36,512 mm
Longueur totale L	200 mm
Nombre de goujures	4

Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	22 mm
Profondeur de filetage	73 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.7/16-8 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud