

**Garant**

**Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
160/7mm**

**Données de commande**

N° commande	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**. Pour des raisons techniques, **sans arrosage interne**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø fixation	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	21 9800 (20IP; 5,7 Nm)
Longueur totale L <sub>tot</sub>	63 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	160 mm
Ø ext. max. D <sub>max</sub>	173 mm

Nombre de dents Z	7
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800