

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**


## Données de commande

N° commande	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	250 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	16 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	24 mm
Déport L <sub>3</sub>	15 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Code ISO porte-outils	E25S SCLCR/L12
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	30 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500