

Garant**Barre d'alésage carbure, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 0408/04mm**

Données de commande

N° commande	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Ø pré-perçage min. D_{min}	5,6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Largeur de collet L_4	4 mm
Code ISO porte-outils	E0408F SDQCR/L04
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Taille plaquette	4 mm
Déport L_3	3 mm
Profondeur utile T	1,1 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500