

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0408/04mm**

## Données de commande

N° commande	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	5,2 mm
Largeur de collet $L_4$	4 mm
Déport $L_3$	3 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Hauteur de serrage $L_2$	7,5 mm
Longueur totale $L$	80 mm
Code ISO porte-outils	A0408F SDUCR/L04
Longueur de tête $L_1$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Taille plaquette	4 mm
Profondeur utile $T$	1,5 mm
Ø queue $D_s$	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500