

 NT TOOL**Mandrin de serrage, BT 50, Ø D1: 32 mm****Données de commande**

N° commande	302862 32
GTIN	2050001771797
Classe d'article	33K

Description**Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**
- **Force de serrage jusqu'à 1000 Nm pour Ø 20 et 4000 Nm pour Ø 32.**

Légende:

Les évidements axiaux internes empêchent efficacement le glissement de l'outil.

La résistance radiale élevée grâce au serrage répétable contre une face plane empêche toute inclinaison et garantit une grande précision d'usinage et une longue durée de vie de l'outil.

Les rainures en T absorbent l'huile et la graisse, de manière à garantir une transmission sûre du couple.

Fonctionnement parfaitement souple des écrous de serrage.

Avantage(s):

- **Longue durée de vie de l'outil.**
- **Propriétés anti-vibratoires.**
- **Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400.

Tirettes 308760 – 308795.

Pinces de serrage 309575 – 309576.

Longueur de col cote A: 105 mm
 Ø ext. pinces de serrage D: 73 mm
 Clé à ergot adaptée 628400: 68 / 75

Description technique

Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Ø serrage D ₁	32 mm
Longueur de col cote A	105 mm
Ø ext. pinces de serrage D	73 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309576 12
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309576 6
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
	309576 10

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm

309576 25

Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 68/75 mm

628400 68/75

Tirette 90° étanche Pour cône 50

308790 50

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 14 mm

309576 14

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm

309576 16

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm

309576 8

Tirette 45° étanche Pour cône 50

308760 50

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm

309576 20