

Garant**Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, INOX Trou borgne, TiAlN, Ø nom. D: 23mm****Données de commande**

N° commande	239735 23
GTIN	4045197707659
Classe d'article	23A

Description**Exécution:**

Système de têtes d'alésage **rectifié pour l'ajustement IT7**. Géométrie de coupe adaptée à l'application.

Concentricité du système $\leq 5 \mu\text{m}$ (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.

Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L_1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d'alésage 239710 à 239720).

Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions de l'attachement: 16 mm

Long. coupe l_1 : 14 mm

Long. tête l: 26 mm

Nombre de dents Z: 8

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm²: 0,5 mm/tr

Description technique

Long. coupe l_1	14 mm
Dimensions de l'attachement	16 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,5 mm/tr
Long. tête l	26 mm
Nombre de dents Z	8
Ø nom. D	23 mm
Ouverture	13 mm
Série	TopCut
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance de perçage	H7
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Méthode d'usinage	HPC
Arrosage interne	oui
Semi-Standard	oui
Porte-outils adapté	GARANT TopCut
Type de produit	Inserts de coupe pour alésage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		