

Garant
Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 2-12

Données de commande

N° commande	130030 2-12
GTIN	4062406036447
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 50,8 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 40 mm
 Carré corps □: 32 mm
 Ø perçage: 48,8 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	40 mm
Ø perçage	48,8 mm
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	2,117 mm
Filetage Ø	50,8 mm
Longueur totale L	250 mm

Filets au pouce	12
Norme	DIN 376
Carré corps □	32 mm
Profondeur de filetage	101,6 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2-12 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud