

Garant
**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 42/3mm**

Données de commande

N° commande	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Ø D ₂	29 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	82 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Filetage attachement M	M16
Série	Power Q
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique α _{max}	2,05 degré

Ø dents D_c	42 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	22,34 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP