

Garant
Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 1.5/16-8

Données de commande

N° commande	130030 1.5/16-8
GTIN	4062406035761
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 8
 Filetage Ø: 33,338 mm
 Longueur totale L: 200 mm
 Ø queue D_s: 28 mm
 Carré corps □: 22 mm
 Ø perçage: 30,3 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s	28 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Carré corps □	22 mm
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	66,69 mm

Filets au pouce	8
Longueur totale L	200 mm
Filetage Ø	33,338 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	30,3 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.5/16-8 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud