

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.5-44****Données de commande**

N° commande	130031 NO.5-44
GTIN	4062406036560
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 44  
Filetage  $\varnothing$ : 3,18 mm  
Longueur totale L: 56 mm  
 $\varnothing$  queue  $D_s$ : 3,5 mm  
Carré corps  $\square$ : 2,7 mm  
 $\varnothing$  perçage: 2,7 mm

**Description technique**

Pas de filetage	0,577 mm
Carré corps $\square$	2,7 mm
Nombre de goujures	3
$\varnothing$ perçage	2,7 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
$\varnothing$ queue $D_s$	3,5 mm

Filets au pouce	44
Filetage Ø	3,18 mm
Profondeur de filetage	9,54 mm
Norme	DIN 371
Longueur totale L	56 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	5-44 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud