

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.9/16-18****Données de commande**

N° commande	130031 1.9/16-18
GTIN	4062406038243
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 18
Filetage Ø: 39,688 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 32 mm
Carré corps □: 24 mm
Ø perçage: 38,55 mm

Description technique

Longueur totale L	200 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	39,688 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	38,55 mm
Filets au pouce	18
Pas de filetage	1,411 mm

Profondeur de filetage	79,38 mm
Carré corps □	24 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	32 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1.9/16-18 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud