

## Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/8-10



### Données de commande

N° commande	130035 7/8-10
GTIN	4062406039790
Classe d'article	10N

### **Description**

#### Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires Quantité minimum de commande : 1 pc. Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNS Type d'outils: HSS E Norme: DIN 376 Filets au pouce: 10 Filetage Ø: 22,23 mm Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D₅: 18 mm Carré corps □: 14,5 mm Ø perçage: 19,75 mm

# **Description technique**

Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	66,69 mm
Ø perçage	19,75 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	140 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Nombre de goujures	3

Filets au pouce	10
Filetage Ø	22,23 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	14,5 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/8-10 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	В
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud