

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.6-32****Données de commande**

N° commande	130035 NO.6-32
GTIN	4062406038830
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNC
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 32
Filetage Ø: 3,51 mm
Longueur totale L: 56 mm
Ø queue D_s: 4 mm
Carré corps □: 3 mm
Ø perçage: 2,77 mm

Description technique

Longueur totale L	56 mm
Profondeur de filetage	10,53 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,794 mm
Norme	DIN 371
Carré corps □	3 mm

Ø queue D _s	4 mm
Ø perçage	2,77 mm
Filets au pouce	32
Filetage Ø	3,51 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	6-32 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud