

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.1/8-10**

**Données de commande**

N° commande	130035 1.1/8-10
GTIN	4062406040048
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 10  
 Filetage Ø: 28,575 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Carré corps □: 18 mm  
 Ø perçage: 26,25 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Carré corps □	18 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Filetage Ø	28,575 mm
Ø perçage	26,25 mm
Longueur totale L	180 mm

Filets au pouce	10
Profondeur de filetage	57,15 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.1/8-10 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud