

Garant**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 11/16-16****Données de commande**

N° commande	130035 11/16-16
GTIN	4062406039592
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 17,462 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 16 mm

Description technique

Filets au pouce	16
Ø queue D _s	14 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,588 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	11 mm
Profondeur de filetage	34,92 mm

Filetage Ø	17,462 mm
Norme	DIN 376
Ø perçage	16 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	125 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	11/16-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud