

**Garant****Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/16-16****Données de commande**

N° commande	130035 7/16-16
GTIN	4062406039318
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 11,11 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm  
Carré corps □: 7 mm  
Ø perçage: 9,576 mm

**Description technique**

Carré corps □	7 mm
Profondeur de filetage	33,33 mm
Nombre de goujures	3
Filets au pouce	16
Filetage Ø	11,11 mm
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,588 mm

Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	9,576 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UN
Taille de filetage	7/16-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud