

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1.13/16-12

Données de commande

N° commande	130035 1.13/16-12
GTIN	4062406040758
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 46,037 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 36 mm
 Carré corps □: 29 mm
 Ø perçage: 44 mm

Description technique

Ø perçage	44 mm
Carré corps □	29 mm
Longueur totale L	250 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	92 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376

Filetage Ø	46,037 mm
Filets au pouce	12
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	36 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.13/16-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud