

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: 1/2-14**

**Données de commande**

N° commande	130035 1/2-14
GTIN	4062406039394
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 14  
 Filetage Ø: 12,7 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 11 mm

**Description technique**

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Ø perçage	11 mm
Profondeur de filetage	25,4 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	110 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Norme	DIN 376

Carré corps □	9 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Filets au pouce	14
Filetage Ø	12,7 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1/2-14 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud