

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, Type: NO.12-32

Données de commande

N° commande	130035 NO.12-32
GTIN	4062406038977
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNEF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 32
 Filetage Ø: 5,49 mm
 Longueur totale L: 80 mm
 Ø queue D_s: 6 mm
 Carré corps □: 4,9 mm
 Ø perçage: 4,8 mm

Description technique

Pas de filetage	0,794 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	5,49 mm
Carré corps □	4,9 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	6 mm
Nombre de goujures	3

Ø perçage	4,8 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	32
Longueur totale L	80 mm
Profondeur de filetage	16,47 mm
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	12-32 UNEF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud