

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.1/16-12****Données de commande**

N° commande	130040 1.1/16-12
GTIN	4062406044442
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 26,99 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm  
Carré corps □: 16 mm  
Ø perçage: 25 mm

**Description technique**

Pas de filetage	2,117 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	26,99 mm
Carré corps □	16 mm
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	160 mm

Profondeur de filetage	67,5 mm
Filets au pouce	12
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Ø perçage	25 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.1/16-12 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud