

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/8-10**

**Données de commande**

N° commande	130036 1.1/8-10
GTIN	4062406042288
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 10  
 Filetage Ø: 28,575 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Carré corps □: 18 mm  
 Ø perçage: 26,25 mm

**Description technique**

Longueur totale L	180 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm
Filets au pouce	10
Filetage Ø	28,575 mm
Ø perçage	26,25 mm
Carré corps □	18 mm
Nombre de dents Z	4

Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	57,15 mm
Norme	DIN 376
Pas de filetage	2,54 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.1/8-10 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud