

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.5/8-14**

**Données de commande**

N° commande	130040 1.5/8-14
GTIN	4062406045043
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 14  
 Filetage Ø: 41,275 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 39,5 mm

**Description technique**

Carré corps □	24 mm
Filets au pouce	14
Profondeur de filetage	103,19 mm
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	41,275 mm
Ø perçage	39,5 mm

Norme	DIN 376
Longueur totale L	200 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.5/8-14 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud