

**Garant****Tarauds machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.9/16-18****Données de commande**

N° commande	130040 1.9/16-18
GTIN	4062406044961
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNEF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 39,688 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 38,55 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	39,688 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Filets au pouce	18
Longueur totale L	200 mm
Profondeur de filetage	99,22 mm
Carré corps □	24 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Ø perçage	38,55 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	1.9/16-18 UNEF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud