

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/2-24**

**Données de commande**

N° commande	130036 1/2-24
GTIN	4062406041595
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 24  
 Filetage Ø: 12,7 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 11,7 mm

**Description technique**

Ø perçage	11,7 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Profondeur de filetage	25,4 mm
Longueur totale L	110 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Filets au pouce	24
Carré corps □	9 mm
Nombre de goujures	3

Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	12,7 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/2-24 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud