


**Plaquette KOMET® P25M, P25M, Désignation: 14-6603****Données de commande**

N° commande	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Classe d'article	24T

**Description****Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie. Avec double angle de dépouille. Angle de dépouille de 15°.

**Adapté(s) pour:**

Fraises 216600 et 216620.

**Description technique**

Code ISO plaquette	TOHX 090204 EN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	P25M
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		