

**Plaquette KOMET® P25M, P25M, Désignation: 26-660****Données de commande**

N° commande	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Classe d'article	24T

Description**Exécution:**

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

Adapté(s) pour:

Fraises 216600 et 216620.

Description technique

Code ISO plaquette	TOHX 140305 EN
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	P25M
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		