

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 7/16-16****Données de commande**

N° commande	130040 7/16-16
GTIN	4062406043797
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 11,112 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 9 mm
Carré corps □: 7 mm
Ø perçage: 9,576 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	27,78 mm
Ø perçage	9,576 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	110 mm
Carré corps □	7 mm

Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	16
Filetage Ø	11,112 mm
Ø queue D _s	9 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	7/16-16 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud