

Garant**CNMG 160612, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250336 HB7020
GTIN	4045197711236
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje