

Garant**KNUX 160410L, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	1 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
promjer lomača	2,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

