

Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje