


Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a _p	1,5 - 6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v _c glavna primjena	100 - 300 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje