

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250043 25/12 |
| GTIN | 4045197711526 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Podložna pločica | 259031 2 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 32 mm |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 8 |
| Garnitura opruga | 259044 2 |
| ISO kod držača | A25T PCKNR/L12 |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. |
| Koljenasta poluga | 259015 2 |
| Udaljenost vrha od osi | 17 mm |
| Ukupna duljina L | 300 mm |
| Stezna visina L_2 | 23 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj |
| Ø drške D_s | 25 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3xD |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Koljenasta poluga tip 2 | 259015 2 |
| Set opruga 10-dijelni tip 2 | 259044 2 |
| Set probijača 10-dijelni tip 2 | 259047 2 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Vijak koljenaste poluge tip 8 | 259018 8 |
| Vijak koljenaste poluge tip 2 | 259018 2 |
| Podložna pločica tip 2 | 259031 2 |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |