



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijski radni podesti s čeličnom rešetkom, broj gazišta uključujući platformu: 3



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 966149 3 |
| GTIN | 4031405510197 |
| Razred artikla | 98G |

Opis

Izvedba:

Stabilna, zavarena cijevna konstrukcija, gazišta od protuklizne čelične rešetke. Krajevi profila s protukliznim plastičnim kopicama. Mobilnost pomoću 2 kotačića. Gornja platforma za stajanje 550 × 300 mm.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Radna visina cca | 2,6 m |
| Širina osnovne površine | 0,73 m |
| Broj stepenica uključujući platformu | 3 |
| Dubina osnovne površine | 0,97 m |
| Težina | 12 kg |
| Širina platforme | 550 mm |
| Kotačići | da |
| Izvedba nagazne površine | Stuba |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dubina platforme | 300 mm |
| Prohodnost | jednostrano |
| Visina platforme bez ograde | 0,6 m |
| Materijal | zavarena konstrukcija cijevi, stube od protuklizne čelične rešetke |
| Tehnika uspona nosivost | 150 kg |
| Vrsta proizvoda | Radni podest |