




Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 52/4
GTIN	4960664719600
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø reza D_c	52 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Ø D_3	35 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10

Vijak za izmjenjivu pločicu	229718 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	87 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	102 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	34,4 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,6 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229718
--------------	--------