

Garant**Kopirna glodača glava, s navojem, Ø D: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212620 20
GTIN	4045197712912
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja.

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: ± 0,015 mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom **br. 674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø D_1 h6	10,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Prihvatni navoj M	M10
Ø reza D_c	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	28 mm
Duljina 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Glodala za kopiranje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Stezni vijak	219874