


**Modularna stega, širina čeljusti A: 150/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362110 150/3
GTIN	4045197708243
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- Stega s čeljusti za stezanje prema dolje.
- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lako podešavanje steznog raspona.
- Kaljen HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

Dio isporuke:

Uključuje graničnik za obratke, 2 T matice slično 3br. 362160 vel. 18/16, 1 stezni ključ, 1 ključ za šesterokutne vijke, 4 stezne vilice.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Tehnički opis

Težina	37,5 kg
Visina čeljusti C	50 mm
Visina osnovnog tijela G	50 mm
Ukupna duljina	520 mm
Širina čeljusti A	150 mm
Područje stezanja b	300 mm

Kod boje za odgovarajući pribor	Modularni HOLEX 150
Utor za klin uzdužni l	16 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362148 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362132 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362146 150
Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362127 150
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362147 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16