



## Marker L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358752
GTIN	4020772550226
Razred artikla	38D

### Opis

#### Izvedba:

Aluminijsko kućište s Weldon drškom. Bestupanjsko podešavanje sile prednaprezanja. Dubina oznake 0,1–0,3 mm.

#### Prednost:

Površina se označava bez oslabljivanja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. **Brza zamjena igle** jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

#### Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput aluminija, titana, čelika, bronce, bakra, mesinga, plastike itd. Pomoću manje igle moguća izrada natpisa na površinama tvrdoće do 57 HRC.

#### Napomena:

Iglu za označavanje br. 358755 – 358756 **odvojeno** naručiti.

### Tehnički opis

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Ø drške d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Tip	1560ML

Vrsta proizvoda

Alat za izradu napisa